


Induktivni senzor

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IE5362

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 50

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC; (; po PELV)
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Delovni razmak [mm]	0...3,25

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
-----------------	---



Induktivni senzor

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Histereza	[% Sr]	1...20
-----------	--------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere	[mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja	M8 x 1
Materiali	legirano jeklo; LCP

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rdeče
--------	-----------------	--------------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	Zaščita IP 67, če je privijačeno
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Induktivni senzor

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Priključek

