


Induktivni senzor

IF-04-N SS-D-L

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1

Območje uporabe

Uporaba	Ne uporabljati v eksplozivnih območjih (ni preverjeno ATEX!)
Montaža	za ventile; (76...101,6 (NW 80...100))

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik v skladu z EN 60947-5-6
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	7,5...30
Poraba toka [mA]	nenavlaženo: > 2,1; navlaženo: < 1; po senzorju
Zaščitni razred	III

Izhodi

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	30; (po senzorju)
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1500

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---



Induktivni senzor

IF-04-N SS-D-L


Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,001
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		PBT; Tarča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
		Tarča
Opombe		
Opombe		Opomba:
		Senzorji so prilagojeni s priloženo ciljno zastavico.
		Če uporabljate starejšo vrsto ciljne zastavice, obstaja nevarnost mehanskih poškodb senzorja, če niso ustrezno prilagojene.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x vtič ventila tipa A DIN (DIN EN 175301-803)		
		



Induktivni senzor

IF-04-N SS-D-L

Priključek



1	Priključek na stikalne ojačevalnike
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2