
IG0237

Induktivni senzor

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	5
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Območje uporabe		
Posebna značilnost		Optična pomoč pri nastavitvi
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	30...132 AC / 20...132 DC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne
Izhodi		
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	6,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	7
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	100
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100

IG0237

Induktivni senzor

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	100; (AC/DC)	
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100	
Zaščita pred kratkim stikom		ne	
Zaščita pred preobremenitvijo		ne	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	5	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	5 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...4,05	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		medenina poniklјano; PC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, zeleno
		pomoč za nastavitev	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi		da	
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

IG0237

Induktivni senzor

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek

