


## Induktivni senzor

IIA3015-APKG/TS-600-APO

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: II5481

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Električna izvedba      | PNP              |
| Funkcija izhoda         | izklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 15               |
| Ohišje                  | Izvedba navoja   |
| Mere [mm]               | M30 x 1,5        |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | < 15       |
| Zaščitni razred                  | III        |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

## Izhodi

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Električna izvedba                               | PNP              |
| Funkcija izhoda                                  | izklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5              |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250              |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 200              |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da               |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno         |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da               |



## Induktivni senzor

IIA3015-APKG/TS-600-APO

| Območje zaznavanja                 |                 |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Preklopna razdalja                 | [mm]            | 15                                                                          |
| Dejansko območje zaznavanja Sr     | [mm]            | 15 ± 10 %                                                                   |
| Delovni razmak                     | [mm]            | 0...12,1                                                                    |
| Natančnost / odstopanja            |                 |                                                                             |
| Faktor popravka                    |                 | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
| Histereza                          | [% Sr]          | 3...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke               | [% Sr]          | -10...10                                                                    |
| Pogoji okolja                      |                 |                                                                             |
| Temperatura okolice                | [°C]            | -25...80                                                                    |
| Zaščita                            |                 | IP 65                                                                       |
| Mehanski podatki                   |                 |                                                                             |
| Ohišje                             |                 | Izvedba navoja                                                              |
| Vrsta montaže                      |                 | ne-vezilno vgradno                                                          |
| Mere                               | [mm]            | M30 x 1,5                                                                   |
| Oznaka navoja                      |                 | M30 x 1,5                                                                   |
| Materiali                          |                 | medenina ponikljano; PC                                                     |
| Prikazi/upravljalni elementi       |                 |                                                                             |
| Prikaz                             | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                                                             |
| Pribor                             |                 |                                                                             |
| V sklopu dobave                    |                 | zaskočne matice: 2                                                          |
| Opombe                             |                 |                                                                             |
| Embalažna enota                    |                 | 1 Kosov                                                                     |
| Električni priključek - vtič       |                 |                                                                             |
| Spojnik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A |                 |                                                                             |





## Induktivni senzor

IIA3015-APKG/TS-600-APO

### Priključek

