




## Induktivni senzor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: I15822 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



### Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5

### Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne



## Induktivni senzor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC

Izhodi	
Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	12
Delovni razmak [mm]	0...9,7
Povečano območje zaznavanja	da
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	3...15
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	razred B
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; PBT
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje
	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi	da
Pribor	
Dodatki (priloženi)	zaskočne matice: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek - vtič	
Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	
Spojnik: 1 x M12	

# I15835




## Induktivni senzor

IIB2012BBROG/UP/0,3m/DC



### Priključek



Barva žil :

BK =

črn

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: I15822 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!