

IM507A




Induktivni senzor

IME3040-FPKG/3D

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: IM510A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Preklopna razdalja [mm]	40	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	40 x 40 x 105	

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC	
Poraba toka [mA]	< 15	
Zaščitni razred	III	
Odpornost na napačno polarnost	da	

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
-----------------	---	--



Induktivni senzor

IME3040-FPKG/3D

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100
Dokaz kratkega stika		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	40
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	40 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...32,4

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...20
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX		II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1401

Mehanski podatki

Teža	[g]	249,5
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 40 x 105
Materiali		PC; PA; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje. možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone	
Embalažna enota	1 Kosov	

IM507A



Induktivni senzor

IME3040-FPKG/3D

Električni priključek

terminali: 0,34...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 5...9 mm

Priključek

