

Induktivni senzor vmesnika AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IM5118

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	AS-i
Preklopna razdalja [mm]	15
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 40 x 66

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
--------------------	--------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor vmesnika AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno				
Zaščita pred preobremenitvijo		da				
Območje zaznavanja						
Preklopna razdalja		[mm]	15			
Pogoji okolja						
Temperatura okolice		[°C]	-25...70			
Zaščita			IP 67			
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 60947-5-2				
		EN 55011		razred B		
Karakteristike AS-i						
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	1			
AS-i ID kode		[hex]	1			
Zasedba podatkovnih bitov		Tip	vhod	vhod	vhod	Izhod
		Oznaka	preklopni signal	varno območje	pripravljenost za delovanje	test
		status = 0	cilj zunaj aktivnega območja	cilj znotraj negotovega območja	okvarjena naprava ali trk cilja s senzorjem	ni v uporabi
		status = 1	cilj znotraj aktivnega območja	cilj znotraj gotovega območja	enota pripravljena za delovanje	ni v uporabi
Mehanski podatki						
Ohišje		kvadrasto				
Vrsta montaže		vezilno vgradno				
Mere		[mm]	40 x 40 x 66			
Materiali		ohišje: PBT; zaznavno pročelje: PPE; sponka: PPS				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		stikalno stanje		1 x LED, rumeno		
		nevarno območje		1 x LED, rdeče prekinitev žice navitja senzorja, kratek stik navitja senzorja Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
Pribor						
V sklopu dobave		Montažno držalo: 1 Inbus ključ: 1				
Opombe						
Opombe		možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone Zagotovljeno območje: pribl. 10...80 % Sn				
Embalažna enota		1 Kosov				



Induktivni senzor vmesnika AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

