




Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 pritrdilna izvrtina  
2 puša z navojem M3 globina 5,8 mm



## Značilnosti izdelka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Električna izvedba      | PNP             |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 2               |
| Ohišje                  | kvadrasto       |
| Mere [mm]               | 40 x 12 x 26    |

## Električni podatki

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Obratovalna napetost             | [V]  | 10...36 DC |
| Poraba toka                      | [mA] | 15; (24 V) |
| Zaščitni razred                  |      | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | da         |

## Izhodi

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                                  | PNP             |
| Funkcija izhoda                                     | vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti<br>preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5             |
| Stopnja trajnega toka<br>preklopnega izhoda DC [mA] | 250             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                         | 1400            |
| Zaščita pred kratkim stikom                         | da              |
| Vrsta zaščite pred kratkim<br>stikom                | impulzno        |
| Zaščita pred preobremenitvijo                       | da              |

## Območje zaznavanja

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Preklopna razdalja | [mm] | 2 |
|--------------------|------|---|



## Induktivni senzor

IN-3002-BPKG/20M

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Dejansko območje zaznavanja Sr | [mm] | 2 ± 10 % |
| Delovni razmak                 | [mm] | 0...1,6  |

## Natančnost / odstopanja

|                      |                                                                             |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Faktor popravka      | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |          |
| Histereza            | [% Sr]                                                                      | 1...15   |
| Zdrs preklopne točke | [% Sr]                                                                      | -10...10 |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |      |
| MTTF | [Let]        | 2577 |

## Mehanski podatki

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| Ohišje        | kvadrasto       |              |
| Vrsta montaže | vezilno vgradno |              |
| Mere          | [mm]            | 40 x 12 x 26 |
| Materiali     | PBT             |              |

## Pritrdilna izvrtina

|                         |      |       |
|-------------------------|------|-------|
| Pritezni vrtilni moment | [Nm] | < 0,5 |
|-------------------------|------|-------|

## Puša z navojem

|                         |      |                                                               |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Pritezni vrtilni moment | [Nm] | < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|


## Opombe

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| Embalažna enota | 1 Kosov |  |
|-----------------|---------|--|

## Električni priključek

Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BU = | rjavo       |
| BK = | modro       |
|      | črn         |