


Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-2080-AS-i/0,15M/US



- 1 maksimalni hod vretena
- 2 Merilna razdalja
- 3 začetna vrednost merilnega območja ničelna točka
- 4 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	AS-i
Mere [mm]	65 x 52 x 110

Območje uporabe

Uporaba	Sporočanje položaja za enostavne in dvosedežne linearne ventile; Absolutna meritev poti; Nadzor tesnjenja ventilov
---------	--

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
--------------------------	----------------



Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-2080-AS-i/0,15M/US

Poraba toka	[mA]	< 50			
Zaščitni razred		III			
Zaščita pred obratno polarnostjo		da			
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	2000			
Izhodi					
Električna izvedba		AS-i			
Območje zaznavanja					
Merilno območje	[mm]	0...80			
Maks. hitrost tarče	[m/s]	1			
Ločljivost hoda ventila	[mm]	0,2			
Tarča		cilindrična podložka			
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm			
	-	minimalna višina 10 mm			
	-	ravna površina			
	-	nerjavno jeklo skladno z DIN17440, številka materiala 316S12.			
Programska oprema/programiranje					
Možnosti parametriranja		3 poljubni preklopni pragi v merilnem območju			
Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	-25...70			
Zaščita		IP 65; IP 67; (samo v zvezi z vgraditvijo v glavi ventila, ki ponuja dovoj zaščite pred mehanskimi poškodbami senzorja)			
Dovoljenja/preverjanja					
MTTF	[Let]	281			
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i		3.0			
Razširjeni način naslavljanja		da			
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.F			
Zasedba podatkovnih bitov	Oznaka	close	seat	open	ni v uporabi
	status = 0	bat zunaj območja 'zaprt'	bat zunaj območja 'sedež'	bat zunaj območja 'odprt'	privzeta vrednost
	status = 1	bat znotraj območja 'zaprt'	bat znotraj območja 'sedež'	bat znotraj območja 'odprt'	-
Mehanski podatki					
Teža	[g]	219,5			
Vrsta montaže		prirobnica s 3 luknjami			
Mere	[mm]	65 x 52 x 110			
Materiali		PA; TPE; PP; LCP			



Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-2080-AS-i/0,15M/US

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno open
	stikalno stanje	1 x LED, rumeno seat
	stikalno stanje	1 x LED, rdeče close
	obratovanje	1 x LED, zeleno AS-i napetost
	Napaka	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave	pritrilni vijaki: 3
-----------------	---------------------


Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

