


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	7
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 34

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	1; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi


Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Kapacitivni senzor

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	7
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-15...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	Ø 34
Materiali		PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključek		



BK = Barva žil :
 BN = črn
 BU = rjavo
 modro