



Kapacitivni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KD5019

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	60
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	120 x 80 x 30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Dokaz kratkega stika	da



Kapacitivni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	60
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	60 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...48,6
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Zaščita		IP 65
Povečana imunost		da
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	403
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	120 x 80 x 30
Materiali		PPE spremenjeno
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		izvijač: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

KD5024



Kapacitivni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro