


Kapacitivni senzor

KG-2008-BBOA/NI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 potisni gumb
2 LED 3 x



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2,5...8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 74

Območje uporabe

Posebna značilnost	Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Zaščitni razred	II
Odpornost na napačno polarnost	ne

Izhodi

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	8
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	10
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapacitivni senzor

KG-2008-BBOA/NI

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	20
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	20
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	2,5...8
Prilagodljivo območje zaznavanja		da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja	[mm]	8

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Povečana imunost		da

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	pomoč za nastavitev	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi		da

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
------------------	--

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov



Kapacitivni senzor

KG-2008-BBOA/NI

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek



Napotek miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje