


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KG5067

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 potisni gumb
- 2 LED 3 x



### Značilnosti izdelka

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba      | NPN                                           |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Preklopna razdalja [mm] | 2,5...8                                       |
| Ohišje                  | Izvedba navoja                                |
| Mere [mm]               | M18 x 1 / L = 74                              |

### Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 30; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

### Izhodi

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | NPN                                           |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                           |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250                                           |



## Kapacitivni senzor

KG-3008-FNKG/NI

|                                           |                 |                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Preklopna frekvenca DC                    | [Hz]            | 40                                               |
| Zaščita pred kratkim stikom               |                 | da                                               |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom         |                 | impulzno                                         |
| Zaščita pred preobremenitvijo             |                 | da                                               |
| <b>Območje zaznavanja</b>                 |                 |                                                  |
| Preklopna razdalja                        | [mm]            | 2,5...8                                          |
| Prilagodljivo območje zaznavanja          |                 | da                                               |
| Tovarniška nastavitvev območja zaznavanja | [mm]            | 8                                                |
| <b>Natančnost / odstopanja</b>            |                 |                                                  |
| Faktor popravka                           |                 | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
| Histereza                                 | [% Sr]          | 1...15                                           |
| Zdrs preklopne točke                      | [% Sr]          | -15...15                                         |
| <b>Pogoji okolja</b>                      |                 |                                                  |
| Temperatura okolice                       | [°C]            | -25...80                                         |
| Zaščita                                   |                 | IP 65                                            |
| Povečana imunost                          |                 | da                                               |
| <b>Dovoljenja/preverjanja</b>             |                 |                                                  |
| EMC                                       | EN 60947-5-2    |                                                  |
| <b>Mehanski podatki</b>                   |                 |                                                  |
| Ohišje                                    |                 | Izvedba navoja                                   |
| Vrsta montaže                             |                 | ne-vezilno vgradno                               |
| Mere                                      | [mm]            | M18 x 1 / L = 74                                 |
| Oznaka navoja                             |                 | M18 x 1                                          |
| Materiali                                 |                 | PBT                                              |
| <b>Prikazi/upravljalni elementi</b>       |                 |                                                  |
| Prikaz                                    | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                                  |
|                                           | obratovanje     | 1 x LED, zeleno                                  |
|                                           | funkcija        | 1 x LED, rdeče                                   |
| <b>Pribor</b>                             |                 |                                                  |
| V sklopu dobave                           |                 | zaskočne matice: 2                               |
|                                           |                 | izvijač: 1                                       |
| <b>Opombe</b>                             |                 |                                                  |
| Embalažna enota                           |                 | 1 Kosov                                          |

# KG5025



## Kapacitivni senzor

KG-3008-FNKG/NI

### Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Priključek

