


KG5066



Kapacitivni senzor

KG-3120NFPKGP2T/US



- 1 Obroč lučk LED
- 2 tipke za programiranje



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm]		12
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M18 x 1 / L = 87
Električni podatki		
Obratovalna napetost [V]		10...36 DC
Poraba toka [mA]		< 20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Princip merjenja		kapacitivno
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		200
Preklopna frekvenca DC [Hz]		10
Dokaz kratkega stika		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja [mm]		12
Natančnost / odstopanja		
Histereza [% Sr]		1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]		-20...20



Kapacitivni senzor

KG-3120NFPKGP2T/US

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profili	Smart Sensor	
SIO-način	da	
Min. čas procesnega cikla [ms]	101	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	387
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Opomba o temperaturi okolice	temperatura zaznavnega pročelja: -25...110 °C	
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	3 V
	EN 55011	razred B
Odpornost na vibracije	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 udarcev /11 ms polsinus (x,y,z)
MTTF [Let]	662	
Mehanski podatki		
Teža [g]	31,5	
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 87	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	ohišje: PBT; Tipke: TPE-U; LED okno: PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach	da	
Elektronska ključavnica	da	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

KG5066



Kapacitivni senzor


KG-3120NFPKGP2T/US

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



4: OUT / IO-Link