


Kapacitivni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Preklopna razdalja [mm]	15	
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M30 x 1,5	

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC	
Poraba toka [mA]	10; (24 V)	
Zaščitni razred	II	
Odpornost na napačno polarnost	da	

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	250	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250	
Preklopna frekvenca AC [Hz]	40	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	



Kapacitivni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...12,1
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT; končna kapica: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Električni priključek		
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
	izvijač: 1	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Kapacitivni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Napotek miniturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje