


Kapacitivni senzor

KIA2010-ASI /US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 ozemljitveni obroč



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	AS-i
Preklopna razdalja [mm]	4...10
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5

Območje uporabe

Posebna značilnost	Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...32 DC
Poraba toka [mA]	50
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4...10
Prilagodljivo območje zaznavanja	da



Kapacitivni senzor

KIA2010-ASI /US-100

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Karakteristike AS-i		
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	1
AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		00501
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina ponikljano; PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	pomoč za nastavitve	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi		da
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
		izvijač: 1
Opombe		
Opombe		Zagotovljeno območje: pribl. 10...80 % Sn
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

KI5066

Kapacitivni senzor

KIA2010-ASI /US-100



Priključek

