


Kapacitivni senzor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2

Območje uporabe

Uporaba	agresivni mediji
---------	------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	13; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Kapacitivni senzor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Povečana imunost		da; (Povečana odpornost na motnje (pri vodenih radijskih frekvencah))
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Materiali		PTFE; priključna glava (DIN 43729 obrazec B): PA 6.6
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2 izvijač: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ²		
Priključek		

