




Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



### Značilnosti izdelka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Električna izvedba      | PNP             |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 4...20          |
| Ohišje                  | Izvedba navoja  |
| Mere [mm]               | M38 x 1,5       |

### Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 10; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

### Izhodi

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                               | PNP             |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5             |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 40              |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da              |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno        |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da              |



## Kapacitivni senzor

| Območje zaznavanja                       |                 |                                                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Preklopna razdalja                       | [mm]            | 4...20                                           |
| Prilagodljivo območje zaznavanja         |                 | da                                               |
| Tovarniška nastavitve območja zaznavanja | [mm]            | 20                                               |
| Dejansko območje zaznavanja Sr           | [mm]            | 20 ± 10 %                                        |
| Delovni razmak                           | [mm]            | 0...16,2                                         |
| Natančnost / odstopanja                  |                 |                                                  |
| Faktor popravka                          |                 | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
| Histereza                                | [% Sr]          | 1...15                                           |
| Zdrs preklopne točke                     | [% Sr]          | -15...15                                         |
| Pogoji okolja                            |                 |                                                  |
| Temperatura okolice                      | [°C]            | -25...80                                         |
| Zaščita                                  |                 | IP 65                                            |
| Dovoljenja/preverjanja                   |                 |                                                  |
| EMC                                      | EN 60947-5-2    |                                                  |
| Mehanski podatki                         |                 |                                                  |
| Ohišje                                   |                 | Izvedba navoja                                   |
| Vrsta montaže                            |                 | ne-vezilno vgradno                               |
| Mere                                     | [mm]            | M38 x 1,5                                        |
| Oznaka navoja                            |                 | M38 x 1,5                                        |
| Materiali                                |                 | medenina prevlečeno z belim bronom; PBT          |
| Prikazi/upravljalni elementi             |                 |                                                  |
| Prikaz                                   | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                                  |
| Pribor                                   |                 |                                                  |
| V sklopu dobave                          |                 | zaskočne matice: 2                               |
|                                          |                 | izvijač: 1                                       |
| Opombe                                   |                 |                                                  |
| Embalažna enota                          |                 | 1 Kosov                                          |

# KK7004




## Kapacitivni senzor

### Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |