


Kapacitivni senzor

KNM30NPKBBOW/LS100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KI0054

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	Preklopna razdalja programirljivo
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Območje uporabe

Montaža	zaznavanje prek nekovinskih sten vsebnikov
Mediji	suhi material v razsutem stanju; tekočine
Temperatura medija [°C]	-25...110

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]	47...63
Obratovalna napetost [V]	30...250 AC
Zaščitni razred	II

Izhodi

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	10
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	200; (250 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	5



Kapacitivni senzor

KNM30NPKBBOW/LS100


Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	Preklopna razdalja programirljivo
Prilagodljivo območje zaznavanja		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT; PP
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	programiranje	1 x LED, zeleno
	Napaka	1 x LED, rdeče
Električni priključek		
Potrebna zaščita	miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Spoonik: 1 x 1/2"; kodiranje: C		



Kapacitivni senzor

KNM30NPKBBOW/LS100

Priključek



Napotek miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje