


## Kapacitivni senzor

KNM18NUKFPKG/4m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 tipka za programiranje



## Značilnosti izdelka

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba | PNP                                           |
| Funkcija izhoda    | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Ohišje             | Izvedba navoja                                |
| Mere [mm]          | M18 x 1 / L = 76,5                            |

## Območje uporabe

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Mediji | prah; tekočine; olja; Hladilno mazalno sredstvo |
|--------|-------------------------------------------------|

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 17; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

## Izhodi

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                                           |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                           |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250                                           |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 5                                             |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                            |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                      |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                                            |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
| Zaščita                  | IP 65    |

# KN5119



## Kapacitivni senzor

KNM18NUKFPKG/4m

| Dovoljenja/preverjanja        |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| EMC                           | EN 60947-5-2       |                    |
| Mehanski podatki              |                    |                    |
| Ohišje                        | Izvedba navoja     |                    |
| Vrsta montaže                 | ne-vezilno vgradno |                    |
| Mere                          | [mm]               | M18 x 1 / L = 76,5 |
| Oznaka navoja                 | M18 x 1            |                    |
| Materiali                     | PP črn             |                    |
| Prikazi/upravljalni elementi  |                    |                    |
| Prikaz                        | stikalno stanje    | 1 x LED, rumeno    |
|                               | obratovanje        | 1 x LED, zeleno    |
|                               | funkcija           | 1 x LED, rdeče     |
| Pribor                        |                    |                    |
| V sklopu dobave               | zaskočne matice: 2 |                    |
| Opombe                        |                    |                    |
| Embalažna enota               | 1 Kosov            |                    |
| Električni priključek         |                    |                    |
| Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                    |                    |
| Priključek                    |                    |                    |

