


Kapacitivni senzor na dotik

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 100 / L = 11

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
-------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III



Kapacitivni senzor na dotik

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi	
Reakcijski čas [ms]	35

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67; IP 69K; (na čelni strani)

Dovoljenja/preverjanja	
MTTF [Let]	394

Mehanski podatki	
Teža [g]	129,5
Mere [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiali	aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn; Barvno okolje: PC/ABS zeleno

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rdeče
	obratovanje	8 x LED, zeleno

Pribor	
Dodatki (izbirno)	okolje v različnih barvah

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



KT5006



Kapacitivni senzor na dotik

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Priključek

