


Kapacitivni senzor na dotik

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično
-------------------	-----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Dolžina izhodnega signala [ms]	300



Kapacitivni senzor na dotik

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Odzivni časi		
Reakcijski čas	[ms]	35
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67; IP 69K; (na čelni strani)
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	418
Mehanski podatki		
Teža	[g]	115,5
Mere	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiali		aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rdeče
	obratovanje	8 x LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)		okolje v različnih barvah
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		



Priključek

