


Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: KT5111

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 29 / L = 31

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično
-------------------	-----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Dolžina izhodnega signala [ms]	300


KT5101



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Odzivni časi		
Reakcijski čas	[ms]	35
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	352
Mehanski podatki		
Teža	[g]	40,5
Mere	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiali		PA 6.6-GF30 črn; aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 1
		Tesnilo: 1
Dodatki (izbirno)		simbolni kolut
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Priključek		



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro