


Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KT6101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP; (izhodna funkcija, ki bo sprožena prek pina 2)
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 29 / L = 31

Območje uporabe

Princip delovanja	bistabilen
-------------------	------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP; (izhodna funkcija, ki bo sprožena prek pina 2)
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi

Reakcijski čas [ms]	35
---------------------	----



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	54
Mere	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiali		PA 6.6; aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 1
		Tesnilo: 1
Dodatki (izbirno)		simbolni kolut
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključek

