


KT5151



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 29 / L = 31

Območje uporabe

Princip delovanja	bistabilen
-------------------	------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi

Reakcijski čas [ms]	35
---------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)

KT5151



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Mehanski podatki		
Teža	[g]	55
Mere	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiali	PA 6.6; aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče ga je mogoče sprožiti

Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 1	
	Tesnilo: 1	
Dodatki (izbirno)	simbolni kolut	

Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

