


KT5312



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 32 / L = 31

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
-------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi

Reakcijski čas [ms]	35
---------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)

Dovoljenja/preverjanja


EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

Mehanski podatki		
Teža	[g]	76
Mere	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, zeleno ga je mogoče sprožiti
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 1	
	Tesnilo: 1	
Dodatki (izbirno)	simbolni kolut	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Priključek		



Spojnik: 1 x M12