


Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KT6301

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 32 / L = 31

Območje uporabe

Princip delovanja	bistabilen
-------------------	------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi

Reakcijski čas [ms]	35
---------------------	----

Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	78,5
Mere	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiali		ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče ga je mogoče sprožiti
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 1
		Tesnilo: 1
Dodatki (izbirno)		simbolni kolut
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

