


Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMEF-EMMFKG/2m/IO



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Mere [mm]	Ø 32 / L = 39

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično; (statično; bistabilen možnost parametriranja)
-------------------	--

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Odzivni časi

Reakcijski čas [ms]	35
---------------------	----

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	vklopni kontakt / izklopni kontakt; PnP/nPnP; statisch / dynamisch / bistabil / Ein-Ausschaltverzögerung; svetlost; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
-------------------------	--

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)



Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMEF-EMMFKG/2m/IO

IO-Link - revizija	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Profili	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel				
SIO-način	da				
Potreben razred glavnega vhoda	A				
Analogni procesni podatki	1				
Binarni procesni podatki	1				
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,5				
Podprta DeviceID-ji	<table> <tr> <th>Način obratovanja</th><th>ID naprave</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1002</td></tr> </table>	Način obratovanja	ID naprave	default	1002
Način obratovanja	ID naprave				
default	1002				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-20...80				
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	IEC 61000-4				
MTTF [Let]	318				
Mehanski podatki					
Teža [g]	119,5				
Mere [mm]	Ø 32 / L = 39				
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	1 x LED, modro / zeleno / rdeče / magenta / rumeno / belo / oranžno				
prednastavljeno					
stikalno stanje	zeleno				
obratovanje	-				
funkcija	rdeče				
Pribor					
V sklopu dobave	zaskočne matice: 1				
	Tesnilo: 1				
Dodatki (izbirno)	simbolni kolut				
Opombe					
Embalažna enota	1 Kosov				

KT6300




Kapacitivni, osvetljeni pritisni gumb

KTMEF-EMMFKG/2m/IO

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR

Priključek



BK = IO-Link
Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo
prikazovalnik funkcije mogoča aktivacija prek WH