

Kapacitivni senzor

KVE2015-FBOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Preklopna razdalja [mm]	15	
Ohišje	kvadrato	
Mere [mm]	40 x 40 x 118	

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]	47...63	
Obratovalna napetost [V]	35...250 AC	
Zaščitni razred	II	
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne	

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	7	
Maks. uhajavi tok [mA]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	500	
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)	
Preklopna frekvenca AC [Hz]	10	



Kapacitivni senzor

KVE2015-FBOW

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	15
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...12,1

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	40 x 40 x 118
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
--------	-----------------	----------------

Opombe

Opombe	Kabelska tesnilka (E11270) naročiti posebej
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

