


Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Dolžina tipala D [mm]	273

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Mediji	voda; mediji na vodni bazi; Hladilne mazalne emulzije
Ni mogoče uporabiti za	kislina in lugi; tekočine z dielektrično konstanto < 20 (npr. olja)
Temperatura medija [°C]	0...35
Tlak v rezervoarju [bar]	0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019)

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	13; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Princip merjenja	kapacitivno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5
Zaščita pred kratkim stikom	da



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	273
-----------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spenjalne klešče
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V (500 Ω AC)

Mehanski podatki

Mere [mm]	$\varnothing$ 16
Materiali	PP; TPE-V
Material v stiku z medijem	PP

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče

Opombe

Opombe	Tipka za programiranje je pri dostavi elektronsko zapahnjena
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno

