


MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH



Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1,8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 41

Posebna značilnost		Povsem kovinsko ohišje
Uporaba		hidravlični cilindri
Mediji		zaznava železove kovine
Min. porušitveni tlak	[bar]	2000
Tlačna trdnost	[bar]	500

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 23
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1,6
Maks. uhajavi tok [mA]	0,1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Preklopna razdalja	[mm]	1,8
--------------------	------	-----



Cilindrični senzor

MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	< 15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	10
Ponovljivost	[% Sr]	10
Pogoji okolja		
Največji tlak	[bar]	1000
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Odpornost na vibracije	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh / 10...3000 Hz -20...50 °C
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi / -40...85 °C
Neprekinjena odpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi / -20...50 °C
MTTF	[Let]	2098
Odobritev UL	UL odobritev št.	C007
Mehanski podatki		
Teža	[g]	88
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 41
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		ohišje: legirano jeklo; O-obroč: FKM; podporni obroč: PTFE
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 25
Povsem kovinsko ohišje		da
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 1
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov


Cilindrični senzor

MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro

WH = belo

diagrami in grafikoni

