


MK501A



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 pritrdilna sponka
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2,8
Hitrost gibanja [m/s]	> 10

MK501A



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	< 1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Oznaka ATEX	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	3694
Mehanski podatki		
Teža	[g]	52,4
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Vrsta montaže	pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5	
Izvedba cilindra	Cilindri s T-režo; (adapterji omogočajo nameščanje na različne vrste cilindrov)	
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali	PA; legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	gumijasti nadomestek: 1	
	Kabelska spona: 1	
	Zaščitni pokrov: 1 x T-Nut, E12259	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: Šestroba matica, vrtljivo, legirano jeklo		
		

MK501A



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Priključek

