


Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	37 x 30 x 27

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi


Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-ANKG

Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	3
Hitrost gibanja	[m/s]	< 5
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje	sprednja stran	
Izvedba cilindra	vgrajeni profilni cilindri	
Mere	[mm]	37 x 30 x 27
Materiali	aluminij; plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 BK = modro
 črn