




Cilindrični senzor s T-režo

MKT3000-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	14 x 12 x 26

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da

MK5043



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3000-ANKG

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja	
Vklopna občutljivost [mT]	2
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja	
Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67


Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki	
Zaznavno pročelje	sprednja stran
Izvedba cilindra	trapezoidni cilindri z režo
Mere [mm]	14 x 12 x 26
Materiali	aluminij; plastika

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	
Priključek	



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn