
MK5156

Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BAPKG/A/ZH/



1 pritrdilna sponka
2 zaznavno pročelje

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	30
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	6000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10

MK5156

Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BAPKG/A/ZH/

Natančnost / odstopanja			
Histereza	[mm]	1	
Ponovljivost	[mm]	< 0,2	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...85	
Zaščita		IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
		EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	2076	
Odobritev UL		UL odobritev št.	C003
Mehanski podatki			
Teža	[g]	28,6	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Vrsta montaže		pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5	
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo	
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5	
Materiali		ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		gumijasti nadomestek: 1	
		Kabelska spona: 1	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

MK5156


Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BAPKG/A/ZH/

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključek



	Barva žil
BN	rjavo
BK	črn
BU	modro