


MK5311



Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 pritrdilna sponka



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2,8
Hitrost gibanja [m/s]	> 10

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1,5
----------------	-----

MK5311



Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Ponovljivost	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B

MTTF	[Let]	3731
------	-------	------

Odobritev UL	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL odobritev št.	C008
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki

Teža	[g]	12,3
------	-----	------

Vrsta montaže	vezilno vgradno
---------------	-----------------

Izvedba cilindra	cilindri s C-režo
------------------	-------------------

Mere	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
------	------	------------------

Materiali	ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo
-----------	---

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo



Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Priključek

