




Cilindrični senzor s C-režo

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 pritrdilna sponka
- 2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2,8
Hitrost gibanja [m/s]	> 10



Cilindrični senzor s C-režo

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
Odobritev UL	UL odobritev št.	C008
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,6
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Izvedba cilindra		cilindri s C-režo
Mere	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiali		ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo; zaščitno cevjo: PTFE
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR; zaščitno cevjo		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem		

Cilindrični senzor s C-režo

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Priključek

