


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0100/110VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: N0030A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	< 110 AC
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	4 A, 250 V AC / 500 VA
Preklopna frekvenca DC	[Hz] 10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Zaščita	IP 30
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev PTB Ex-84/2066X

Varnostne karakteristike

Oznaka	po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi
Napetost	[V] < 13,4
Tok	[mA] < 18,5



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0100/110VAC

Moč	[mW]	< 62
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ib] IIC
Indukcijski upor [Ex ia] IIC		1mH / 3mH
Indukcijski upor [Ex ia] IIB		90mH
Kapacitivnost [Ex ia] IIC		390nF / 345nF
Kapacitivnost [Ex ia] IIB		660nF

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
	obratovanje	LED, zeleno


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



- 1: Nadzor napeljave#
 2: Funkcija izhoda
 3: Relais