


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0201 20-30VDC,RL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: N0533A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba	nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave
---------	---

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-15...20
Obratovalna napetost	[V]	20...30 DC
Število kanalov		2

Izhodi

Električna izvedba	rele	
Obremenljivost kontakta	5 A, 250 V AC / 100 VA	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	20

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 30
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB Ex-95.C.2142X
-----------	-------------------

