


Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	4
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1

Električni podatki

Nazivna napetost DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC	[V]	5...25
Poraba toka	[mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. upor kabla	[Ω]	50
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	400

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
--------------------	------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja


Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--	--------------------------------



Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	230
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	170
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		medenina ponikljano; PBT
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²		
Priključek		



BK = Barva žil :
 WH = črn
 belo

Spojnik: 1 x AMP