


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	400

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...70
--------------------------	----------



Induktivni senzor NAMUR

IF-2004-N

Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	100
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	65
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1	
Materiali	PBT	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
BU = rjava
modro