




Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov

IND2004DN/BS-200-K/PA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	2 x izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 26 x 49

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na VI-omarico za PROFIBUS PA Bürkert tipa 8642-0x
Nazivna napetost DC [V]	6,5; (270Ω)
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,2)
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	1

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	2 x izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odpornost na udarce/vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5022



Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov

IND2004DN/BS-200-K/PA

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	150
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	190

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 26 x 49
Materiali		PBT

Opombe


Opombe	Opomba:
	Nazivna napetost ni skladna z NAMUR EN50227
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M18; kodiranje: A



Priključek



1 = Priključek na ojačevalnik NAMUR
1-4: Out 1
2-3: Out 2