


BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



CE UK
CA

Vrsta svetlobe	Bela svetloba
----------------	---------------

Vrsta svetlobe	Bela svetloba
----------------	---------------

Osvetljeno polje	[mm]	10 x 150
------------------	------	----------

Osvetljeno polje	[mm]	10 x 150
------------------	------	----------

Izvedba	palice
---------	--------

Način obratovanja	visoka intenzivnost svetlobe (impulzna, samo trajno delovanje s hlajenjem); običajna intenzivnost svetlobe (možno trajno delovanje)
-------------------	---

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
----------------------	-----	-------

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
----------------------	-----	-------

Poraba toka	[mA]	Način obratovanja "trajno delovanje": 265; Način obratovanja "visoka učinkovitost": 475
-------------	------	---

Vrsta svetlobe	Bela svetloba
----------------	---------------



Zunanja osvetljava

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Barva temperature	[K]	5600
-------------------	-----	------

Vhodi

Sprožilec	24 V PNP
-----------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 65
Zaščita pred pregrevanjem		da; (deaktivacija pri 65...75 °C)

Dovoljenja/preverjanja

Fotobiološka varnost	izvzeta skupina; (DIN EN 62471:2008)
----------------------	--------------------------------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	220,5
Mere	[mm]	200 x 13 x 18
Materiali		aluminij črno eloksirano
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Stanje osvetlitve	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	čezmerna temperatura	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR, črn; 4 x 0,34 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




O2D926



Zunanja osvetljava

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Priključek



- | | |
|---|---|
| 4 | Sprožilec |
| 2 | Način obratovanja "visoka učinkovitost" |