



Zunanja osvetljava

Dome Light 130 WH IR/ US

Vhodi		
Sprožilec	24 V PNP/NPN; zunanje	
Število digitalnih vhodov	1	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...40	
Skladiščna temperatura [°C]	-20...60	
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
Fotobiološka varnost	skupina tveganja 1; (DIN EN 62471)	
Mehanski podatki		
Teža [g]	1018,15	
Mere [mm]	256,8 x 197 x 106,8	
Materiali	ohišje: aluminij črno eloksirano; Pokrov: ABS	
Pritezni vrtilni moment [Nm]	0,5...1,5	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	1 x LED, rdeče
	LED segment	1 x LED, belo
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - Parametriranje		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
1:	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	
2:	barva 2	
3:	GND	
4:	LED segment 1	
5:	LED segment 2	
6:	LED segment 3	
7:	LED segment 4	
8:	deaktivacija gumbov	

O2D932




Zunanja osvetljava

Dome Light 130 WH IR/ US

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



1:	U+
2:	vhod sprožilca NPN
3:	GND
4:	vhod sprožilca PNP
5:	zatemnjevalnik