


O2D933



Zunanja osvetljava

Dome Light 130 CY RD/ US



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe	rdeča lučka; cian svetloba	
Območje uporabe		
Osvetljeno polje	[mm]	130 x 130
Izvedba	Kupola	
Način obratovanja	običajna intenzivnost svetlobe (možno trajno delovanje); visoka intenzivnost svetlobe (impulzna)	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	Način obratovanja "trajno delovanje": 460; Način obratovanja "visoka učinkovitost": 3420
Zaščitni razred	III; (PELV)	
Vrsta svetlobe	rdeča lučka; cian svetloba	
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 1	



Zunanja osvetljava

Dome Light 130 CY RD/ US

Vhodi		
Sprožilec	24 V PNP/NPN; zunanje	
Število digitalnih vhodov	1	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...40
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...60
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
Fotobiološka varnost	skupina tveganja 1; (DIN EN 62471)	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	817,35
Mere	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materiali	ohišje: aluminij črno eloksirano; Pokrov: ABS	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5...1,5
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	1 x LED, rdeče
	LED segment	1 x LED, belo
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - Parametriranje		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
1:	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	
2:	barva 2	
3:	GND	
4:	LED segment 1	
5:	LED segment 2	
6:	LED segment 3	
7:	LED segment 4	
8:	deaktivacija gumbov	




Zunanja osvetljava

Dome Light 130 CY RD/ US

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



1:	U+
2:	vhod sprožilca NPN
3:	GND
4:	vhod sprožilca PNP
5:	zatemnjevalnik