

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



leza	[9]	162,6
------	-----	-------

O2D940



Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Mere	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiali		aluminij
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Stanje osvetlitve	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Temperaturni presežek / prekrmljenje	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek

Kabel: 0,30 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek



1	L +
3	L -
4	Sprožilec
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro