


Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
----------------	------------

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Osvetljeno polje [mm]	25 x 25
Izvedba	svetloba v ozadju
Način obratovanja	Delovanje s trajno svetlobo ali impulzom

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	< 80
Zaščitni razred	III
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	875

Vhodi

Sprožilec	5...24 V
-----------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...50
Zaščita	IP 54
Zaščita pred pregrevanjem	da; (> 50 °C)

Dovoljenja/preverjanja

Fotobiološka varnost	izvzeta skupina; (EN 62471)
MTTF [Let]	310

Mehanski podatki

Teža [g]	160,4
----------	-------

O2D941



Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Mere	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiali		aluminij
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Stanje osvetlitve	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Temperaturni presežek / prekrmljenje	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek

Kabel: 0,30 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek



1	L +
3	L -
4	Sprožilec
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro