


## Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



## Značilnosti izdelka

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
|----------------|-------------|

## Območje uporabe

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Posebna značilnost    | pozlačeni kontakti                       |
| Osvetljeno polje [mm] | 50 x 50                                  |
| Izvedba               | svetloba v ozadju                        |
| Način obratovanja     | Delovanje s trajno svetlobo ali impulzom |

## Električni podatki

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Toleranca obratovalne napetosti [%] | -10...10    |
| Obratovalna napetost [V]            | 24 DC       |
| Poraba toka [mA]                    | < 205       |
| Zaščitni razred                     | III         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo    | da          |
| Vrsta svetlobe                      | rdeča lučka |
| Valovna dolžina [nm]                | 617         |

## Vhodi

|           |          |
|-----------|----------|
| Sprožilec | 5...24 V |
|-----------|----------|

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
|--------------------------|----------|



## Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Zaščita                   | IP 54         |
| Zaščita pred pregrevanjem | da; (> 50 °C) |

## Dovoljenja/preverjanja

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Fotobiološka varnost | izvzeta skupina; (EN 62471) |
| MTTF [Let]           | 308                         |

## Mehanski podatki

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Teža [g]        | 264,4          |
| Mere [mm]       | 105 x 81 x 9,8 |
| Materiali       | aluminij       |
| Material optike | steklo         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                                      |                 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Prikaz | Stanje osvetlitve                    | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje                          | 1 x LED, zeleno |
|        | Temperaturni presežek / prekrmljenje | 1 x LED, rdeče  |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|


## Električni priključek

Kabel: 0,30 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| 1    | L +         |
| 3    | L -         |
| 4    | Sprožilec   |
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjava       |
| BU = | modro       |