


Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
----------------	-------------

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Osvetljeno polje [mm]	100 x 100
Izvedba	svetloba v ozadju
Način obratovanja	Delovanje s trajno svetlobo ali impulzom

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-10...10
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	< 410
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka



Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Valovna dolžina	[nm]	617
-----------------	------	-----

Vhodi

Sprožilec	5...24 V
-----------	----------

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...50
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 54
---------	-------

Zaščita pred pregrevanjem	da; (> 50 °C)
---------------------------	---------------

Dovoljenja/preverjanja

Fotobiološka varnost	izvzeta skupina; (EN 62471)
----------------------	-----------------------------

MTTF	[Let]	292
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	450,1
------	-----	-------

Mere	[mm]	155 x 133 x 9,8
------	------	-----------------

Materiali	aluminij
-----------	----------

Material optike	steklo
-----------------	--------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Stanje osvetlitve	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Temperaturni presežek / prekrmljenje	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno




O2D944



Zunanja osvetljava

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Priključek



1	L +
3	L -
4	Sprožilec
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro