


O6S400



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O6S-00KG/AS/4P



1: Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	primerno za uporabo v industriji strojnih orodij

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	11; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	300
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2942
Odobritev UL	UL odobritev št.	E002



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG/AS/4P

Mehanski podatki		
Teža	[g]	33,7
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	34,8 x 13 x 21
Materiali		ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: FKM
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1; (pritrdilni vijaki)

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno


Opombe	
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek





Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG/AS/4P

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka